


# SCALA RETRATTILE



## INDICE

- 1. Anagrafica**
- 2. Caratteristiche Tecniche**
- 3. Certificazioni**
- 4. Utilizzo**
- 5. Posa in Opera**
- 6. Disegni e Dati**
- 7. Voce di capitolato**

# SCALA RETRATTILE



## 1. ANAGRAFICA

<b>CODICE PRODOTTO:</b>	SCA01-590/0		SCA01-590/1
	SCA01-590/8		SCA01-590/2
	SCA01-590/1S		SCA01-590/3S
	SCA01-590/4S		SCA01-590/5S
	SCA01-590/6S		SCA01-590/7S
	SCA01-590/2S		SCA01-590/3
	SCA01-590/4		SCA01-590/5
	SCA01-590/6		SCA01-590/7
	SCA01-590/X		

<b>GRUPPO:</b>	Scale Retrattili
<b>FAMIGLIA:</b>	Scala Retrattile
<b>NOME:</b>	Scala Retrattile a Parallelogramma

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>DIMENSIONI DISPONIBILI:</b>	500 x 700 mm		500 x 800 mm
	500 x 900 mm		500 x 1000 mm
	600 x 700 mm		600 x 800 mm
	600 x 900 mm		600 x 1000 mm
	600 x 1100 mm		600 x 1200 mm
	700 x 700 mm		700 x 800 mm
	700 x 900 mm		700 x 1000 mm
	700 x 1100 mm		700 x 1200 mm

<b>FORNITURA:</b>	- pz.		a confezione
	5 pz.	5 pz.	a pallet
	8 pz.	8 pz.	
	5 pz.	5 pz.	
	8 pz.	8 pz.	
	10 pz.	10 pz.	
	5 pz.	5 pz.	
	8 pz.	8 pz.	
	8 pz.	8 pz.	

<b>MATERIALE:</b>	Il pacco scala è in acciaio tropicalizzato verniciato a polveri mentre il telaio è in acciaio zincato smaltato bianco.
<b>COLORE:</b>	Acciaio Tropicalizzato - Telaio Bianco
<b>PESO:</b>	45 Kg.

## 3. CERTIFICAZIONI

Portata scala 150 kg.

# SCALA RETRATTILE



## 4. UTILIZZO

Utilizzata solitamente all'interno di abitazioni e/o di pertinenza e/o di locali tecnici per raggiungere solai senza l'ingombro di una scala fissa. La forma ergonomica dei gradini funge da corrimano durante l'utilizzo corretto della scala sia in salita che discesa.

## 5. POSA in OPERA

1. Sballate la scala.
2. Togliete dall'imballo la borsa con i componenti e le istruzioni di montaggio.
3. Leggete le istruzioni e controllate che vi siano tutti i componenti.
4. Montate i 4 bulloni di ancoraggio.
- 5-6. Due persone sollevano la scala fino al soppalco e la posizionano sull'apertura precedentemente realizzata.
7. Installate la scala nel soppalco nell'apertura.
8. Posizionate la scala nel soppalco.
9. Una terza persona, già nel soppalco, fissa il telaio con 4 supporti.



# SCALA RETRATTILE



## 5. POSA in OPERA

10. Installate saldamente la scala soppalco nel soffitto.
11. Verificate il perfetto fissaggio nel soppalco e dell'anta a ribalta.
12. Aprite tramite il palo la serrande della scala.
13. Permettete la discesa della scala con il palo operativo.
14. Installate la guida di sicurezza (maniglione) per la scala soppalco.
15. Riponete la scala soppalco di distanza utilizzando il palo.
16. L'altra estremità del palo ha una plastica e pezzo di chiusura della anta a ribalta.



# SCALA RETRATTILE



## 6. DISEGNI e DATI

"Supra" è realizzata in acciaio tropicalizzato e smaltato a caldo, con gradini imbullonati per consentirne l'eventuale sostituzione e/o aggiunta. Disponibile un'ampia gamma di misure, Supra è dotata di un sistema di fissaggio che permette di posizionarla anche su solette non perfettamente in piano.

La particolare forma dei gradini si presta in maniera estremamente efficace come ausilio per tenersi durante l'utilizzo della scala. L'utilizzatore si può aggrappare simmetricamente, a scelta sia a destra che a sinistra, mantenendo una posizione molto vicina all'asse scala, il tutto con il beneficio di sentirsi molto più sicuri durante il suo utilizzo.


N.B.: Larghezza pedata 80 mm.

L'acciaio è tropicalizzato smaltato a caldo.

Viene solitamente impiegata all'interno di abitazioni per raggiungere solai senza dover ingombrare troppo spazio con una scala fissa.

Dimensione Foro (d e s)	Altezza utile (A)	Larghezza Gradino (B)
700 x 500	3200 - 2200	300
800 x 500	3200 - 2200	300
900 x 500	3200 - 2200	300
1000 x 500	3200 - 2200	300
800 x 600	3200 - 2200	320
900 x 600	3200 - 2200	320
1000 x 600	3200 - 2200	320
1100 x 600	3200 - 2200	320
1200 x 600	3200 - 2200	320
700 x 700	3200 - 2200	400
800 x 700	3200 - 2200	400
900 x 700	3200 - 2200	400
1000 x 700	3200 - 2200	400
1100 x 700	3200 - 2200	400
1200 x 700	3200 - 2200	400

Altezza utile (A)	Distanza Base Scala Foro (C)	Spazio per Apertura Scala (R)
3200	1400	2100
3100	1300	2000
3000	1200	1850
2900	1300	1800
2800	1450	1750
2700	1650	1700
2600	1400	1650
2500	1350	1600
2400	1000	1650
2300	1250	1600
2200	1350	1550



L'altezza massima utile di 3,20 m è raggiungibile con l'aggiunta di un gradino (acquistabile a parte).

# SCALA RETRATTILE



## 7. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
<b>Dak.I.SCA01.590/x</b>	<p>Fornitura e posa in opera di pacco scala retrattile "Supra" è realizzata con gradini imbullonati in modo da facilitarne la sostituzione o l'aggiunta. Disponibile in un'ampia gamma di misure (vedi tabella) per una altezza massima pavimento-soffitto di 3200 mm e larghezza pedata 80 mm.</p> <p>La scala retrattile "Supra" è dotata di un sistema di fissaggio che permette di posizionarla anche su solette non perfettamente in piano.</p> <p>Provvista anche di serratura e bastone "apri-chiudi".</p> <p>Confezionata singolarmente nel termoretraibile.</p> <p>Il pacco scala è in acciaio tropicalizzato verniciato a polveri mentre il telaio è in acciaio zincato smaltato bianco.</p> <p>Utilizzata solitamente all'interno di abitazioni e/o di pertinenza e/o di locali tecnici per raggiungere solai senza l'ingombro di una scala fissa. La forma ergonomica dei gradini funge da corrimano durante l'utilizzo corretto della scala sia in salita che discesa.</p>		
<b>Dak.I.SCA01.590/0</b>	500 x 700 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/1</b>	500 x 800 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/8</b>	500 x 900 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/2</b>	500 x 1000 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/1S</b>	600 x 700 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/3S</b>	600 x 800 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/4S</b>	600 x 900 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/5S</b>	600 x 1000 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/6S</b>	600 x 1100 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/7S</b>	600 x 1200 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/2S</b>	700 x 700 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/3</b>	700 x 800 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/4</b>	700 x 900 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/5</b>	700 x 1000 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/6</b>	700 x 1100 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/7</b>	700 x 1200 mm.....	pz.	-
<b>Dak.I.SCA01.590/X</b>	Scala Retrattile a Parallelogramma su misura min. 500 x 700 mm, max. 900 x 1400.....	pz.	-